

TECHSPEC® Asphäre, 100 mm D., 0,63 NA, VIS-beschichtet



Produkt #22-709 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €1.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.050,00

Stk. 6+
€840,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
100.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
80.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hinterer Brennweite BFL (mm): 61.35
Substrat: ☐ NSF5
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 90
Randdicke ET (mm): 5.78
Mittendicke CT (mm): 31.20 ±0.1
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 12.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform