


TECHSPEC[®]

Gorilla[®] Glasfenster, 100 mm Durchmesser, 1,5 mm Dicke, unbeschichtet



Gorilla[®] Glass Windows



Produkt **#29-733** **5 In Stock**

-

1

+

€66^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€66,00 stückpreis
Stk. 6-25	€53,00 stückpreis
Stk. 26-49	€50,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

8

Chemischer Härungszyklus (Stunden):

Glass	Fenstertyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
90.00	Freie Apertur CA (mm):
100.00 ±0.25	Durchmesser (mm):
1.50 ±0.05	Dicke (mm):
Protective as needed	Fase:
90.00	Freie Apertur (%):
Ground	Kanten:
0.22	Poisson-Zahl:
70	Elastizitätsmodul (GPa):
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Gorilla® Glass	Substrat: ☐
1.5	Brechungsindex (n _d):
80-50	Oberflächenqualität:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
Materialeigenschaften	
2.39	Dichte (g/cm ³):
7.58 (0 to +300°C)	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails


- Chemisch gehärtetes, gezogenes Glas
- Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenkratzer
- Ideal für Elektronikdisplays

Gorilla® Glasfenster sind chemisch gehärtet und so weniger anfällig für Oberflächenkratzer. Diese dünnen Fenster besitzen eine hohe Oberflächenqualität und eine ausgezeichnete Kratzbeständigkeit. Mit einer Transmission von mehr als 90% zwischen 350 und 600 nm eignen sich diese Fenster ausgezeichnet als Schutzabdeckung für Elektronikdisplays in Consumergeräten und Industrieanwendungen.

Gorilla® Glasfenster werden häufig als Schutzglas für Displays von Geräten wie Laptops, Fernsehern und Mobiltelefonen eingesetzt. Die Fenster sind robust und haltbar und eignen sie sich ideal selbst für anspruchsvollste Anwendungen.

Technische Informationen

Gorilla® Glass 3
Typical Transmission



Quote Your Size