


TECHSPEC[®] Optische $\lambda/10$ -Planplatte aus ZERODUR[®], 101,6 mm Durchmesser



Produkt **#31-392-000** **15 In Stock**

-

1

+

€945⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€945,00 stückpreis
Stk. 6-10	€840,00 stückpreis
Stk. 11-25	€795,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Interferometry Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

91.40	
	Durchmesser (Zoll):
4.00 +0.00/-0.04	
	Durchmesser (mm):
101.60 +0.00/-1.00	
	Dicke (Zoll):
0.75 ±0.06	
	Dicke (mm):
19.05 ±1.5	
	Parallelität (Bogenminuten):
≤3	
	Fase:
Protective as needed	
	Aufbau:
Single Surface	
	Kanten:
Fine Ground	
	Poisson-Zahl:
0.24	
	Elastizitätsmodul (GPa):
90.3	
	Knoop-Härte (kg/mm²):
620.00	

Optische Eigenschaften

	Beschichtung:
Uncoated	
	Farbe:
Yellow Tint	
	Substrat: 
	Brechungsindex (n _d):
1.542	
	Oberflächenqualität:
60-40	
	Abbe-Zahl (v _d):
56.2	
	Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10	

Materialeigenschaften

	Dichte (g/cm³):
2.53	
	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
0.1	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 209:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
- Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
- Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: [λ/10 und λ/20](#)

Optische Planplatten werden als Referenz (Testplatte) verwendet, um die Ebenheit einer unbekannten Fläche zu ermitteln. Jedes Teil wird von unseren Optikern präzise poliert und mit einem Zygo-Interferometer getestet, um die Oberflächenebenheit sicherzustellen. Die Rückseiten unserer einseitigen Planplatten sind auf Fensterqualität poliert, damit das Interferenzmuster sichtbar ist. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox für dauerhaften Schutz geliefert. Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 75 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert.