


Nicht polarisierender Strahlteiler für Laser, 1025-1095 nm, 25,4 mm Durchm.



Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

Produkt #33-036 KONTAKT

- 1 + **€383,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€383,00

Stk. 6+

€305,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Fase:
<0.25mm x45°

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: Back Surface: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.75% @ 1025 - 1095nm
Aufbau: Plate
Durchmesser (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Widerstandsfähigkeit: ML-C-675A
Parallelität (Bogenminuten): <1
Polarization Separation (Rs-Rp) (%): <5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Reflexion (R_s % R_p %): 50 ±5
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 5.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 1025 - 1095
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >1 J/cm ² @ 1064nm, 10ns
Transmittierte Wellenfrontverzerrung: λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform