

PCX-Kondensorlinse, 100 mm Durchm. x 200 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Produkt **#19-905** **4 In Stock**

-

1

+

€234^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€234,00 stückpreis
Stk. 11-49	€209,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Condenser Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
100.00 +0.0/-0.5	Durchmesser (mm):
17.00	Mittendicke CT (mm):

4.12	Randdicke ET (mm):
97	Freie Apertur CA (mm):

Protective as needed	Fase:
----------------------	-------

Optische Eigenschaften

200.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
189.00	Hintere Brennweite BFL (mm):

MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:

N-BK7	Substrat:
120-80	Oberflächenqualität:

103.50	Radius R ₁ (mm):
2.00	Blende:

0.25	Numerische Apertur NA:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


Konform	Reach 235:
---------	------------

Produktdetails

- Große Abmessungen von 100 bis 250 mm Durchmesser verfügbar
 - Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
 - Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm

Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

Technische Informationen



Beschichtungskurven