

Alle Produkte / Laseroptiken / Plankonvexe Linsen (PCX) mit Laserbeschichtung

2 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC®


PCX-Linse, 10,0 mm

Beschichtung 785 nm


Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-483 14 In Stock [Andere Beschichtungen](#)

1

€50^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€50,50 stückpreis
Stk. 10-25	€45,50 stückpreis
Stk. 26-49	€40,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

- STEP:stp
- Kurven:pdf
- PDF-Zeichnung:pdf
- ISO-10110-Zeichnung
- IGES:igs
- Zemax:zar
- Zemax:zip
- Zemax:zmx
- eDrawing:eprt
- Code-V-Datei:seq
- EO Spec Sheet
- [Alle Dateien herunterladen](#)

Produktdetails

Typ: Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm): 10.00 +0.0/-0.025

Zentrierung (Bogenminuten): <1

Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.05

Randdicke ET (mm): 2.39

Freie Apertur CA (mm): 9

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm): 38.02

Beschichtung: Laser V-Coat (785nm)

Beschichtungsspezifikation: 25% @ 785nm

Substrat: **N-BK7**

Oberflächenqualität: 40-20

Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Toleranz Brennweite (%): ±1

Radius R₁ (mm): 20.67

Blende: 4.00

Numerische Apertur NA: 0.13

Designwellenlänge 785
DWL (nm):

Zerstörschwelle, 5 J/cm² @
laut Design: ⓘ 785nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: **Konform**

Reach 235: **Konform**

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


Produktdetails

- <0,25% Reflexion bei 785 nm
- Weitere erhältliche BBAR-Beschichtungen: **MgF₂**, **VIS 0°**, **VIS-NIR**, **NIR I**, **NIR II**
- V-Beschichtungen für **405 nm**, **532 nm**, **633 nm**, 785 nm, **980 nm**, **1064 nm** und **1550 nm** erhältlich

Unsere standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen Linsen sind auch mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen erhältlich. Diese Linsen sind ideal für Anwendungen bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurde entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen sorgen vor allem in Anwendungen, bei denen mehrere optische Komponenten eingesetzt werden, für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25% der Designwellenlänge reflektiert wird.

Technische Informationen

Beschichtungskurven



Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:



Laser



Reinigung



Plankonvexe Linsen (PCX)

Häufig zusammen gekauft



#63-513 - Plankonvexe Linse, 10 mm
D. x 40 mm BW, NIR-I-beschichtet
€43,50

Stk.

Kompatible Halterungen

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	 Optikhalterung, 10 mm Optikdurchmesser	Fixed		#64-554	€32,75 Angebotsanfrage	20+ In Stock <input type="text" value="1"/>
	 Innere Halterung für Einzeloptiken, 10 mm	Fixed		#38-748	€41,00 Angebotsanfrage	20+ In Stock <input type="text" value="1"/>
	 Linsenhalterung 25mm Außendurchmesser, 10mm Optikdurchmesser	Fixed		#85-551	€45,75 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/>

Check out our full selection of mounts [here](#).

Tipps & Downloads

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Technisches Tool
- Video

ANWENDUNGSHINWEIS

Eine Einführung in optische Beschichtungen

TECHNISCHES TOOL

Rechner für Gaußstrahlen


VIDEO

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

- FAQ
- Trends in der Optik
- Glossar
- Wissenschaftliche
- Veröffentlichung
- Veröffentlichte Artikel

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

 ANWENDUNGSHINWEIS

Gängige
Substrate für
Laseroptiken

mehr anzeigen