

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserauskoppler, 1064 nm, 80R/20I, 12,7 mm Durchm.



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

Produkt #14-740 3-4 TAGE



1



€127,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€127,00

Stk. 10+

€112,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Output Coupler

Freie Apertur (%):
80

Beschichtungsspezifikation: S1: R _{avg} = 80±2% @ 1064nm Side 2: R _{avg} <0.2% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: S1: Partially Reflective Laser Mirror (1064nm) S2: Laser V-Coat (1064nm)
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 80/20
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.10
Einfallswinkel (°): 0
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Hinweis: Arrow on edge points towards S1
Parallelität (Bogensekunden): <10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen