

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LF-Serie, 100 mm



100mm Focal Length, #85-204

Produkt #85-204 3-4 TAGE



1



€1.500,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
104.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
29.2mm - 3.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
40.1mm - 5.0°

Filtergewinde:

M46 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 61
Gewicht (g): 564
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 21.9mm - 2.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 58.4mm - 7.3°
Max. Bildkreis (mm): 43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0318
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 164.5mm - 20.3°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 164.5mm - 20.3°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 102.2mm - 12.7°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 64.8mm - 8.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 32.8mm - 4.1°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 26.4mm - 3.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 100.00
Vergrößerung PMAG: 0.22
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 500 - ∞
Mount: F-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 55.2
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 16.4mm - 2.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 48.56
Hauptebene Bildseite (mm): -51.39
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 158.2mm - 19.7° Vertical: 118.6mm - 14.8° Diagonal: 198.1mm - 24.5°
Maximale Verzeichnung (%): 0.06
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 133.3mm - 16.6°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 102.2mm - 12.7°
Position Austrittspupille (mm): -45.16
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Lens for Large Format Sensors
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
