

TECHSPEC®

101,6 x 178,5 mm eff. BW, 45°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Gold ohne Schutzschicht



Produkt #35-634

KONTAKT

Andere Beschichtungen



1



€930,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€930,00

Stk. 6+

€837,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
101.60 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm): 178.55
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 304.80
Beschichtung: Bare Gold
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 45
Parent-Brennweite PFL (mm): 152.4
Oberflächengenauigkeit, RMS: 1λ
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #83-977
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 126.25
Reflektierte Wellenfront, RMS: 2λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform