

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



10mm Aperture, Protected Silver, Saturn 9B Single Axis Galvanometer Scanner



Produkt #16-044 3-4TAGE



1



€2.675,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.675,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spiegelapertur (mm):
10

Oberflächenebenheit (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Typ:
Single Axis

Beschichtung: Protected Silver
Scanwinkel (°): 40 (Optical)
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Größe (mm): 56.2 x 36.4 x 54.6 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Spannungsversorgung: ±24 VDC
Positionssignal (V): ±10
Strom - Spitze (A): Maximum: 25
Strom - RMS (A): 5.7 (Case @ 50°C)
Spulenwiderstand (Ω): 1.65
Trägheitsmoment (gm-cm²): 0.032
Drehmomentkonstante (dyne-cm/A): 41,000
Spuleninduktivität (µhenries): 130
CEMF Spannung (µV/°/s): 71.6
Sprungantwort 0,1° (µs): 300
Modellnummer: ScannerMAX Saturn 9B
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen