


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassefilter mit geringer GDD, 1050 nm, 25,2 x 35,6 mm



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Produkt #14-038 3-4 TAGE



1



€204,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€204,00

Stk. 6+

€163,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):

25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):

45

Grenzwellenlänge (nm):

1,050.00
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >80
Reflexion (%): >97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 1102 - 1365
Transmission für s-polarisiertes Licht (%): >80
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm): 546 - 1008
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Flankenfaktor (%): 3.00
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion P-Polarisation (%): >95
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 546 - 1365
GDD-Spezifikation (Transmission): 80 ±30fs ² @ 546 - 625nm 120 ±80fs ² @ 746 - 1008nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen