


Linearer Polarisationsfilm für NIR, 10 mm Durchmesser



Produkt #18-936 3-4 Tage

- 1 + **€44,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€44,00
Stk. 11+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
10.00

Auslöschungsverhältnis:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)

Substrat: ☐

Polymer Film on TAC
Betriebstemperatur (°C): Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C
Dicke (mm): 0.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Aufbau: Polarizing Film
Hinweis: Protective Film on Both Sides
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2200
Polarisationseffizienz (%): 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm
Transmission, einzeln (%): 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm
Transmission, gekreuzt (%): 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen