

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



1064nm 2X - 8X, #87-568

Produkt #87-568

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€1.645,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.645,00

Stk. 5+

€1.455,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±0.06

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Eingangsapertur (mm): 15
Ausgangsapertur (mm): 30
Aufweitung: 2X - 8X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 169.00
Gewinde: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%): >97.5 @ DWL
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 501
Gehäusedurchmesser (mm): 51
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤4 mm (2X-6X) <λ/7 @ 1064nm for Input Beam ≤2mm (>6X)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1063 - 1065nm R _{avg} <0.5% @ 1030 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm): 1030 - 1100
Art: Variable Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² (>3X), 5 J/cm² (2-3X) @ 10ns, 20 Hz, 1064nm
Einstellbare Strahldivergenz: Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen