

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 1,0 mm D. x 0,6 mm BW, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #65-289 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €79,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€79,00
Stk. 10+
€71,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
1.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

0.60 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 0.17
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-LASF9
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.39
Radius R₁ (mm): 0.51
Freie Apertur CA (mm): 0.5
Blende: 0.6
Numerische Apertur NA: 0.83
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform