

1064nm, $\lambda/2$, präzise Verzögerungsplatte nullter Ordnung



Produkt #49-216 3-4 TAGE

- 1 + **€665,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€665,00
Stk. 6+
€499,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm): 10.16
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm):

25.40
Substrat: ☐ Polymer Film on N-BK7
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Reflexion (%) : 0.5
Verzögerung: $\lambda/2$
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Dicke (mm): ± 0.508
Typ: Polymer Waveplate
Toleranz Größe (mm): ± 0.127
Aufbau: Birefringent Polymer Stack
Transmittierte Wellenfront, RMS: $\leq \lambda/5$ @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz: $\lambda/350$
Strahlabweichung (Bogenminute): 1.00
Fassungsdicke (mm): 6.35
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 500 W/cm ²
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen