

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

IR-Bandpassfilter, 10,6 µm ZVL, 50 mm Durchmesser, 1,5 µm FWHM



Produkt #33-146 KONTAKT

- 1 + €2.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€2.020,00
Stk. 10+
€1.813,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

45.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 10,600.00 ±10
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1,500.00
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Carbon Dioxide Emission
Blockungsbereich (nm): 200 - 16500
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 10.60 ±0.01
Halbwertsbreite FWHM (µm): 1.50 ±0.01

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform