

Sphärischer Spiegel, 10 mm D. x 10 mm Brennweite



Produkt **#46-231** **5 In Stock**

- 1 + €43^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€43,50 stückpreis
Stk. 50-99	€39,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.00 +0.00/-0.30 **Durchmesser (mm):**

Ground **Rückseite:**

Mittendicke CT (mm):

3.00

Toleranz Mittendicke (mm):

±0.30

Randdicke ET (mm):

3.63

Kanten:

Ground

Radius R (mm):

20.0

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:

Metal

Beschichtung:

Protected Aluminum (400-2000nm)

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 2000

Effektive Brennweite EFL (mm):

10.00

Substrat:

N-BK7

Blende (f/#):

f/1

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} >85% @ 400 - 700nm

R_{avg} >90% @ 400 - 2000nm

Toleranz Brennweite (%):

±2

Oberflächengenauigkeit:

λ/4

Oberflächenqualität:

60-40

Krümmungsradius (mm):

20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 247:

Konform

Produktdetails

- Aluminiumbeschichtung
- Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
- Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich

Sphärische λ/4-Spiegel haben flache Rückseiten und aluminiumbeschichtete, sphärische Vorderseiten. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen im UV- und IR-Spektrum und im sichtbaren Bereich.

Technische Informationen

