

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 1 mm D. x 1,5 mm BW, unbeschichtet



Produkt #65-252 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €65,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€65,00
Stk. 10+
€58,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
1.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

1.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 1.07
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  NLAS®
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.70
Radius R₁ (mm): 1.28
Freie Apertur CA (mm): 0.5
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen