

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 10 mm Durchm. x 20 mm BW, unbeschichtet



Produkt #47-755 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€68,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€68,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 18.03
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.71
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 10.34
Oberflächenqualität: 60-40
Verkipfungstoleranz (mm): ±0.1 over H
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen