

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Technische Dokumentation



Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods



Produkt **#23-506** 3-4 TAGE



1



€332,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€332,50

Stk. 6+

€266,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:

MS-NIR (400-1000nm)
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 125.00
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Light Pipe
Eingangs- und Ausgangsapertur (mm): 10.00
Parallelität (Bogenminuten): 5.00
Toleranz Länge (mm): ±0.3
Toleranz Apertur (mm): ±0.10
Bildorientierung: Light Homogenization
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
NA der Lichtquelle: Standard
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Oberflächenebenheit (P-V): 3λ
Zerstörschwelle, Referenz: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
#Sorting: 60.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform