

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-415 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€200,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€200,00

Stk. 6+

€160,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 5.68
Substrat:  N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 9.00
Randdicke ET (mm): 6.18
Mittendicke CT (mm): 7.80 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 100.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform