

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 10mm D., 980nm Antireflexionsbeschichtung, λ/4 N-BK7 Fenster

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #83-517 □ Lagernd

⊖ 1 ⊕ €79,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€79,00

Stk. 6+

€63,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
9.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (980nm)

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Durchmesser (mm): 10.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm): 2.00 ±0.20
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Laser Line Window
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Brechungsindex n_d: 1.516
Poisson-Zahl: 0.206
Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform