

Plastik-Asphäre Arton D. 10mm, eff. Brennsw. 10mm, beschichtet



Produkt **#90-323** **20+ In Stock**

-

1

+

€66^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€66,00 stückpreis
Stk. 11-49	€55,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.00

Durchmesser (mm):

8.00

Freie Apertur CA (mm):


3.1	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:
8.28	Auflagemaß (mm):
Optische Eigenschaften	
10.00 ±0.2	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.40	Numerische Apertur NA:
8.28	Hintere Brennweite BFL (mm):
Arton Plastic	Substrat: ☐
BBAR (650-850nm)	Beschichtung:
R _{abs} <1.0% @650 - 850nm	Beschichtungsspezifikation:
1.25	Blende:
650 - 850	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
- Hohe Hitze­resistenz
- Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polycarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen