

TECHSPEC[®]Rechtwinkliges Prisma aus Quarzglas, UV-VIS-Beschichtung, 10 mm



Produkt **#27-309** 1 In Stock

-

1

+

€136^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€136,00 stückpreis
Stk. 6-25	€109,00 stückpreis
Stk. 26-49	€102,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Prism

Typ:

Coating on Entrance/Exit Faces

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

+0.00/-0.10

Toleranz Größe (mm):

Protective as needed	Fase:
90	Freie Apertur (%):
14.10	Länge Hypotenuse (mm):

10.00	Länge Katheten (mm):
-------	----------------------

Optische Eigenschaften

±15	Winkeltoleranz (Bogensekunden):
-----	---------------------------------

UV-VIS (250-700nm)	Beschichtung:
--------------------	---------------

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
-----------------------------	------------------------------------

40-20	Oberflächenqualität:
-------	----------------------

Left-Handed	Bildorientierung:
-------------	-------------------

R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
--	-----------------------------

90	Strahlablenkung (°):
----	----------------------

250 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
-----------	---------------------------

3 J/cm ² @ 355nm, 10ns 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
--	---

1.25	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
------	---------------------------------------

0.20	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
------	--------------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
---------	------------

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Konform	Reach 235:
---------	------------

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Produktdetails

- BBAR-Beschichtungen vom UV bis zum NIR
- Ideal für Laserquellen mit geringer Leistung
- Größen von 5 bis 25 mm

TECHSPEC® Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) krümmen den Bildweg oder lenken das Licht um 90° um. Mit einer Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsfläche bieten diese Prismen eine verbesserte Transmissionseffizienz im Vergleich zu unbeschichteten rechtwinkligen Prismen aus UV-Quarzglas. Die aus UV-Quarzglas hergestellten Prismen zeichnen sich durch eine geringe Wärmeausdehnung und eine hervorragende Transmission im UV-, sichtbaren und NIR-Spektrum aus. TECHSPEC® Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit BBAR-Beschichtung eignen sich ideal für eine Vielzahl wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Halbleiterinspektion und laserbasierte Instrumente.