

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 10 mm D. x 25 mm BW, VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #89-145 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €43,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,00

Stk. 10+
€38,75

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
24.16

Effektive Brennweite EFL (mm): 25.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.51
Radius R₁=R₂ (mm): 25.41
Freie Apertur CA (mm): 9.00
Blende: 2.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform