

DPSS-Punktlaser, 10 mW, 473 nm



DPSS Pointing Lasers

Produkt **#19-469** 1 In Stock

-

1

+

€1.195⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.195,00 stückpreis
Stk. 10+	€1.076,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Compatible TEC Controller ([#19-476](#)) sold separately

CDRH-Laserklasse:

IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

100.00

Optische Eigenschaften	
TEM ₀₀	Mode:
473.00 ±1	Wellenlänge (nm):
±1	Wellenlängentoleranz (nm):
1.5 Typical	Strahldurchmesser (mm):
<1.5 Typical	Strahldivergenz (mrad):
Blue	Farbe:

Elektronische Spezifikationen	
10	Ausgangsleistung (mW):
Not Modulated	Modulationsfrequenz (kHz):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
3	Betriebsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-475 Europe: #19-475 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #19-475	

Umwelt & Haltbarkeit	
23 to 27	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

- TTL-Modulation bis 10 kHz
 - Transversale Mode TEM₀₀
 - Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
 - TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt ([separat verkauft](#))
- DPSS-Punktlaser sind diodengepumpte Festkörperlaser mit Ausgangsleistungen zwischen 1 und 100 mW. Mit ihrem Festkörperdesign bieten diese Laser eine hohe Modenreinheit sowie eine geringe Strahldivergenz und eignen sich ideal für Anwendungen mit großen Projektionsabständen. Die schlüsselfertige Lösung mit integrierter Optik und Elektronik in einem einzigen Paket eignet sich für diverse Plug&Play-Lösungen. Die Laser besitzen sehr helle, runde Ausgangsstrahlen und eignen sich ideal für zahlreiche OEM-Anwendungen. Für den Betrieb werden ein TEC-Controller oder eine Wärmesenke benötigt, um eine Betriebstemperatur zwischen 23°C und 27°C sicherzustellen.
- Bitte beachten Sie:** Netzteile, TEC-Controller ([#19-476](#)), Einzellinien-Projektionsköpfe (für 532 nm [#37-093](#), für 1064 nm [#37-097](#)) und Laserdiodenhalterungen ([#37-144](#)) werden separat angeboten.