

TECHSPEC® 10 mm D. x 40 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #89-147-INK [KONTAKT](#)
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €53,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€53,00
Stk. 10+
€47,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
39.16

Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.89
Radius R₁=R₂ (mm): 40.91
Freie Apertur CA (mm): 9.00
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen