

10X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch



Produkt **#43-903** 20+ In Stock

-

1

+

€125^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€125,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic	Typ:
Finite Conjugate	Art:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.00	Länge ohne Gewinde (mm):
24	Max. Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften	
17.13	Effektive Brennweite EFL (mm):
10X	Vergrößerung:
0.25	Numerische Apertur NA:
6.14	Arbeitsabstand (mm):
46.14	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:

Gewinde & Montage	
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth	Gewinde:

Umwelt & Haltbarkeit	
5 to 40	Betriebstemperatur (°C):
-20 to 60	Lagerungstemperatur (°C):
45% to 85%	Einsatz bei relativer Feuchtigkeit:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Achromatische und plane Versionen
- Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
- Ideal für OEM-Anwendungen geeignet

Diese Objektive in Standardqualität sind sowohl achromatisch als auch plan erhältlich und für viele Anwendungen einsetzbar. Die Objektive entsprechen dem DIN-Standard mit einem Gewindedurchmesser von 0,7965" (20,1 mm), 36 TPI und 55° Whitworth und passen in die meisten Mikroskope oder Raumfilter. In Verbindung mit unseren [T- und C-Mount-Systemen](#) sind sie die ideale Lösung für OEM-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Die 40X und 100X Versionen sind nachfedernd. Die 100X Version kann mit Immersionsöl verwendet werden.

Technische Informationen

Stock No.	A	B	C	D	E
#43-902	24	3.7	31	19	26
#43-903	24	3.7	43	19	40
#43-904	24	3.7	48.8	20	45.8
#43-905	24	3.7	48.8	20	45.8

#67-706	24	3.7	34	22	30
#43-907	24	3.7	47.6	22	44
#43-908	24	3.7	49	22	46
#43-909	24	3.7	48	22	46



