


Sphärischer Spiegel, 10 mm D. x 40 mm Brennweite



Produkt **#46-233** 20+ In Stock

-

1

+

€43^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€43,50 stückpreis
Stk. 50-99	€39,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Spherical Mirror	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10.00 +0.00/-0.30	Durchmesser (mm):
Ground	Rückseite:

3.00	Mittendicke CT (mm):
±0.30	Toleranz Mittendicke (mm):
3.16	Randdicke ET (mm):
Ground	Kanten:
80.0	Radius R (mm):

Optische Eigenschaften

N-BK7	Substrat: ☐
±2	Toleranz Brennweite (%):
60-40	Oberflächenqualität:
λ/4	Oberflächengenauigkeit:
40.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
80.00	Krümmungsradius (mm):
f/4	Blende (f/#):
Protected Aluminum (400-2000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm	
Metal	Art der Beschichtung:
400 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Aluminiumbeschichtung
 - Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
 - Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich
- Sphärische λ/4-Spiegel haben flache Rückseiten und aluminiumbeschichtete, sphärische Vorderseiten. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen im UV- und IR-Spektrum und im sichtbaren Bereich.

Technische Informationen

