

# Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 8 mm Brennweite, 1,1" Sensorformat



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Produkt **#14-110** **2 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€1.143<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €1.143,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Compact 1.1" Fixed Focal Length Lenses      | Series: |
| Fixed Focal Length Lens                     | Typ:    |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |         |
| Variable                                    | Blende: |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 53.20 | Länge (mm):            |
| 57.5  | Max. Durchmesser (mm): |
| 57.5  | Außendurchmesser (mm): |

|       |              |
|-------|--------------|
| 157.4 | Gewicht (g): |
|-------|--------------|

Optische Eigenschaften

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 83.0° | Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: |
|-------|--------------------------------------------|

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 83.0° | Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: |
|-------|-------------------------------------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 17.60 | Max. Bildkreis (mm): |
|-------|----------------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 8.00 | Brennweite BW (mm): |
|------|---------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 200 - ∞ | Arbeitsabstand (mm): |
|---------|----------------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| f/2.8 - f/16 | Blende (f/#): |
|--------------|---------------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| -0.6 | Verzeichnung (%): |
|------|-------------------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| -0.6 | Maximale Verzeichnung (%): |
|------|----------------------------|

|    |                      |
|----|----------------------|
| VS | Wellenlängenbereich: |
|----|----------------------|

Sensor

|      |                   |
|------|-------------------|
| 1.1" | Max. Sensorgröße: |
|------|-------------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 3.45 | Pixel Size (µm): |
|------|------------------|

Gewinde & Montage

|     |                |
|-----|----------------|
| N/A | Filtergewinde: |
|-----|----------------|

|         |        |
|---------|--------|
| C-Mount | Mount: |
|---------|--------|

Konformität mit Standards

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | RoHS 2015: |
|------------------------------------------------|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a> | Reach 224: |
|----------------------------------|------------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Anzeigen</a> | Konformitätszertifikat: |
|--------------------------|-------------------------|

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensoren
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- 8 mm bis 50 mm Brennweite

Die kompakten Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren wurden für Kamerasensoren im 1,1“ Format mit einem Bildkreis von 17 mm Durchmesser entwickelt. Die Lichtstärke f/2,8 ermöglicht eine kleine, kompakte Größe, ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Objektive haben ein geringes Gewicht und sind in einem Brennweitenbereich von 8 bis 50 mm erhältlich. Kompakte Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren haben ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und besitzen eine feststellbare Blende und einen fixierbaren Fokus für die Integration in industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.