

**TECHSPEC® Stabspiegel 45°, 10 mm Durchmesser, Aluminiumbeschichtung**



45° Rod Mirrors

Produkt #45-944 **20+ In Stock**

- 1 + €158<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €158,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €142,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €126,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Rod Lens **Typ:**

Coating on Elliptical Surface **Hinweis:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Durchmesser (mm):

10.00 +0.00/-0.05

15.00 **Länge (mm):**

Protective as needed **Fase:**

±0.1 **Toleranz Länge (mm):**

## Optische Eigenschaften

Protected Aluminum (400-700nm) **Beschichtung:**

N-BK7 **Substrat:**

40-20 **Oberflächenqualität:**

±10 **Winkeltoleranz (Bogenminuten):**

R<sub>avg</sub> >85% @ 400 - 700nm **Beschichtungsspezifikation:**

90 **Strahlablenkung (°):**

400 - 700 **Wellenlängenbereich (nm):**

Metal **Art der Beschichtung:**

0.3 J/cm<sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns **Zerstörschwelle, laut Design:**

## Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Konform **Reach 219:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Protected-Aluminium-Beschichtung
- Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°

TECHSPEC® 45°-Stabspiegel eignen sich für die verschiedensten Laser- und Bildgebungssysteme. Diese Spiegel erlauben eine Ablenkung von Lasern im Winkel von 90°. Durch die kleinen Durchmesser eignen sich die Komponenten ideal für Anwendungen in flexiblen und starren Endoskopsystemen, bei denen es auf geringe Abmessungen ankommt. TECHSPEC® 45°-Stabspiegel besitzen polierte elliptische Oberflächen sowie eine geschliffene Außenseite und Basis und können in diverse OEM-Anwendungen integriert werden.

## Technische Informationen

