

TECHSPEC® 15 mm Achromatenpaar, 1:1,33; Achromate mit 30 mm und 40 mm BW



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Produkt **#55-274** **2 In Stock**

-

1

+

€209⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€209,00 stückpreis
Stk. 6-25	€167,00 stückpreis
Stk. 26-49	€161,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Relay Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

9.5

Freie Apertur CA (mm):

Luftspalt (mm):

2.40	
15 +0.0/-0.10	Gehäusedurchmesser (mm):
21 ±0.2	Gehäuselänge (mm):
4	Linsenabstand zu Gehäusekante (mm):
33.30	Bildweite (mm):
	Aufbau:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing	

Optische Eigenschaften

N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
f/4.24	Arbeitsblende f/#:
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
30.00	Brennweite EFL A (mm):
40.00	Brennweite EFL B (mm):
1:1.33	Vergrößerung:
22.06	Objekt-abstand (mm):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar

TECHSPEC® Gefasste Achromatenpaare kombinieren beliebte TECHSPEC® Achromate zu Paaren, die in Relais- und Projektionsaufbauten eingesetzt werden können. Jedes Paar ist in einem Aluminiumgehäuse gefasst und kann direkt in die Anwendung integriert werden, ein Umgang mit losen Optiken wird so vermieden. Die Paare mit 15 mm Durchmesser können über die [C-Mount-Zylinder mit Innengewinde](#) mit C-Mount-Komponenten kombiniert werden. TECHSPEC Gefasste Achromatenpaare wurden im Hinblick auf eine optimale Leistung ausgerichtet. Alle Linsen der Paare mit 15 mm und 30 mm Durchmesser sind AR-beschichtet. Die Paare mit geringerer Blendenzahl sind je nach Anforderung nicht für bildgebende Anwendungen geeignet.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

