

TECHSPEC[®] 10 mm Schmidt-Pechan-Prisma



TECHSPEC[®] Pechan Prism

Produkt **#36-038** **3 In Stock**

-

1

+

€449⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€449,00 stückpreis
Stk. 6-25	€359,00 stückpreis
Stk. 26-99	€336,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Schmidt-Pechan Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.2

Höhe (mm):

Dicke (mm):



12.99	
±0.1	Toleranz Größe (mm):
14.00	Breite (mm):
Optische Eigenschaften	
VIS 0° & Aluminized	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
Right-Handed	Bildorientierung:
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Roof: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint	
0	Strahlablenkung (°):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
±10	Ray Deviation Tolerance (arcmin):
1.00	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- Bilddrehung um 180° ohne Versatz
- Kompakte Größe erleichtert OEM-Integration
- Optimale Eigenschaften durch Luftspalt

Dank seiner Fertigungserfahrung bietet Edmund Optics mit den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen präzise Prismen für eine Bilddrehung um 180°. Diese Bilddrehung wird bei vielen Anwendungen für die Direktbetrachtung genutzt, ersetzt ein Relaisprisma oder Linsensystem und sorgt für einen kompakten Strahlengang. Die scharfe Bildwiedergabe des Systems wird durch eine Antireflexions- und Metallbeschichtung jedes Prismas sichergestellt. Durch die Toleranz des Dachkantwinkels von 5 Bogensekunden bleibt bei den TECHSPEC® Schmidt-Pechan-Prismen die Bildauflösung erhalten.

Technische Informationen



Schmidt-Pechan Prism Ray Path



Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram

;

