

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #85-895 3-4 Tage

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€321,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€321,00

Stk. 6+

€288,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):  
0

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bandbreite (nm):</b><br>45                                                                                                                                                               |
| <b>Optische Dichte OD:</b><br>≥4.0                                                                                                                                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>21.0                                                                                                                                                       |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>1,150.00                                                                                                                                             |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>50.00                                                                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass                                                                                                                                  |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>≥90                                                                                                                                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                                                                                        |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥90                                                                                                                                                             |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                              |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1500                                                                                                                                                 |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring                                                                                                                                            |
| <b>Resistenz Umwelteinflüsse:</b><br>Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                                        |
| <b>Resistenz mechanische Einflüsse:</b><br>Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per ML-C-48497ASection 4.5.4.2 |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>5.0 ±0.1                                                                                                                                                      |
| <b>Substratdicke (mm):</b><br>3.5 ±0.5                                                                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |