

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

IR-Bandpassfilter, 11,60 µm ZWL, 25 mm Durchmesser, 0,5 µm FWHM



Produkt #25-722 NEU 3-4 TAGE

- 1 +

€597,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€597,00

Stk. 10+

€537,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

22.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 11,600.00 ±40
Halbwertsbreite FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat: ☐ Germanium
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Astronomical Mapping
Blockungsbereich (nm): 200 - 14500
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 11.60 ±0.04
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform