

10x (13 - 130mm Brennweite) C-Mount Nahfokuszoomobjektiv



10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

Produkt **#54-363** **1 In Stock**

-

1

+

€770⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€770,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Minimum: 0.82X - 0.085X Maximum: 0.23X - 0.023X	Hinweis:
Macro Zoom Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

98.50	Länge (mm):
-------	-------------

48.00	Max. Durchmesser (mm):
233.00	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
7.8 - 280mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10:1	Zoombereich:
13-130	Brennweitenbereich:
0.82X - 0.023X	Vergrößerung PMAG:
152 - 457	Arbeitsabstand (mm):
f/5.6 - f/32	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/2"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M46 x 0.75	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Velseitig und günstig
 - Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
 - Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung
- Sehr gut geeignet für Anwendungen bei denen Nahfokus und großes Bildfeld benötigt wird. Variable Aperturen, um die Schärfentiefe anzupassen. Ein Filtergewinde erlaubt die Benutzung verschiedenster Filter (z. B. Anpassung der Lichtstärke mit Graufilter oder Kontrastverbesserung auf monochromen Sensoren mit Farbfiltern). Diese Objektive sind kompakt und perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Technische Informationen

