

TECHSPEC® Vega® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 405 nm, 10X



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Produkt #37-999 3-4TAGE

1 €480,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€480,00
Stk. 10+
€423,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Laser V-Coat (405nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 405
Eingangsapertur (mm): 7.5
Ausgangsapertur (mm): 26
Aufweitung: 10X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 82.60
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 172
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Wellenlängenbereich (nm): 375 - 435
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3.0 J/cm ² @ 10ns, 20Hz, 405nm
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen