

Motorisiertes 4k-Ultra-Zoomobjektiv mit Fokussierung, Blende & IRC mit Limit-Switch, P-Iris, CS-Mount, 12-50 mm BW



Image represents #22-806: Design will vary by stock number.

Produkt **#22-814** **2 In Stock**

- 1 + €626⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€626,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:
User with Motorized Lens Control Board (#22-830)

Varifocal Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

P-iris **Blende:**

52.00 **Länge (mm):**

61.0 **Max. Durchmesser (mm):**

68 **Gewicht (g):**

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
36° - 8.6°

12-50 **Brennweitenbereich:**

2000 - ∞ **Arbeitsabstand (mm):**

f/1.8- Closed **Blende (f/#):**

VS **Wellenlängenbereich:**

Sensor

1/1.7" **Max. Sensorgröße:**

Gewinde & Montage

CS-Mount **Mount:**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
- Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
- IR-Korrektur für Tag und Nacht

Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.