

Nikon CFI TU Plan Fluor Hellfeld/Dunkelfeld, 10X

Mehr Produkte von [Nikon](#)



10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

Produkt **#29-225** **1 In Stock**

-

1

+

€1.655^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.655,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
	Modellnummer:
MUE42100	
	Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm	
	Typ:
Microscope Objective	
	Art:
Infinity Corrected	

Nikon	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
44.80	Länge ohne Gewinde (mm):
36	Max. Durchmesser (mm):
140.00	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
20.00	Brennweite BW (mm):
10X	Vergrößerung:
0.30	Numerische Apertur NA:
2.89	Tiefenschärfe (µm):
15.0	Arbeitsabstand (mm):
60	Parfokallänge (mm):
Gewinde & Montage	
M32 x 0.75	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einzigartige Fresnellinse von Nikon
 - Große Arbeitsabstände
 - Starke Korrektur der chromatischen Aberration
- Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive können sowohl in Hellfeld- als auch in Dunkelfeldsystemen eingesetzt werden, bei denen lange Arbeitsabstände benötigt werden. Die Objektive beinhalten eine Phasenfresnellinse von Nikon, erreichen eine hohe Korrektur der chromatischen Aberration und somit scharfe und klare Bilder. Es sind verschiedene Vergrößerung von 5X bis 100X verfügbar. Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive sind ideal sowohl für Hellfeld- als auch für Dunkelfeldanwendungen in der industriellen Messtechnik und der Biologie.