

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1:1,43 mit 35mm und 50mm EFL Achromaten, gerasstes NIR Achromatenpaar



TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

Produkt #47-294 KONTAKT



1



€233,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€233,00

Stk. 6+

€186,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Luftspalt (mm):
2.33

Substrat: ☐
[N-LAK22](#) / [N-SF6](#) / [N-LAK22](#) / [N-SF6](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsblende f/#: f/2.24
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Brenn- weite EFL A (mm): 35.00
Brenn- weite EFL B (mm): 50.00
Gehäusedurchmesser (mm): 30.0 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm): 34.00 ±0.2
Vergrößerung: 1:1.43
Objekt- abstand (mm): 25.00
Bildweite (mm): 39.72
Aufbau: Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Typ: Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen