

IR-korrigiertes Objektiv, DC-Auto-Iris, CS-Mount, 12-50 mm BW



Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Produkt **#22-803** 1 In Stock

-

1

+

€576⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€576,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
Varifocal Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
DC Auto Iris	Blende:
52.00	Länge (mm):

61.0	Max. Durchmesser (mm):
70	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
36° - 8.6°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
12-50	Brennweitenbereich:
2000 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.8- Closed	Blende (f/#):
VIS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/1.7"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
CS-Mount or D25 Board Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
 - Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
 - IR-Korrektur für Tag und Nacht
- Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.