



Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 50 nm, 1200 nm ZWL, 25 mm Durchmesser



Produkt #85-896 3-4 Tage

Weitere Bandbreiten

- 1 + €321,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€321,00

Stk. 6+

€288,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0

Bandbreite (nm): 45
Optische Dichte OD: ≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 1,200.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 50.00
Substrat: ☐ Optical Glass
Min. Transmission (%): ≥90
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): ≥90
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 200 - 1500
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 5.0 ±0.1
Substratdicke (mm): 3.5 ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform