





Plankonkave Linse aus UV-Quarzglas, 12 mm D. x -50 mm BW, V-Beschichtung für 1064 nm



Produkt #21-035 3-4 TAGE



1



€143,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€143,00

Stk. 6+

€114,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -50.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Blende: 4.17
Numerische Apertur NA: 0.12
Beschichtung: 1064nm V-Coat
Typ: Plano-Concave Lens
Hintere Brennweite BFL (mm): -51.37
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Randdicke ET (mm): 2.72
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hinweis: Max. Flat Annulus is 0.3mm
Radius R₁ (mm): -22.92
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen