

IR-korrigiertes Objektiv, P-Iris, CS-Mount, 12-50 mm BW



Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Produkt **#22-804** **1 In Stock**

-

1

+

€576⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€576,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
Varifocal Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
P-iris	Blende:
52.00	Länge (mm):

	Max. Durchmesser (mm):
61.0	
	Gewicht (g):
69	

Optische Eigenschaften

	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
36° - 8.6°	
	Brennweitenbereich:
12-50	
	Arbeitsabstand (mm):
2000 - ∞	
	Blende (f/#):
f/1.8- Closed	
	Wellenlängenbereich:
VIS	

Sensor

	Max. Sensorgröße:
1/1.7"	

Gewinde & Montage

	Mount:
CS-Mount or D25 Board Mount	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
 - Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
 - IR-Korrektur für Tag und Nacht
- Die 4k-Weitwinkelobjektive bieten einen großen Bildfeldbereich für Anwendungen mit langen Arbeitsabständen und ermöglichen eine hervorragende Auflösung bis zu 12 Megapixeln. Sie sind mit DC-Auto-Iris, P-Iris und manueller Blende verfügbar und ideal für Anwendungen wie intelligente Verkehrsüberwachung (ITS), Fernerkundung, Sicherheit und Robotik geeignet. Die Objektive sind für IR korrigiert und können mit Tag/Nacht-Kameras eingesetzt werden. Sie ermöglichen ein helles Bild sowohl für VIS- als auch für IR-Beleuchtung ohne manuelle Einstellungen. Es sind verschiedene Objektivgewinde (S-Mount (M12), CS-Mount und C-Mount) sowie motorisierte und nicht motorisierte Versionen verfügbar.