

## Doppelseitiges, zylindrisches Linsenarray, 20 x 20 mm, 800 µm Pitch, 1,7° Divergenz



Produkt **#23-874** **3 In Stock**

- 1 + €676<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€676,00 stückpreis
Stk. 11-25	€591,00 stückpreis
Stk. 26-49	€557,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Lens Array **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.0 x 20.0 ± 0.10 **Größe (mm):**

11.100 **Radius R (mm):**

2.00 ±0.1 **Dicke (mm):**

## Optische Eigenschaften

24.70 @ 1064nm **Effektive Brennweite EFL (mm):**

**Fused Silica** (Corning 7980) **Substrat:** □

Uncoated **Beschichtung:**

200 - 2200 **Wellenlängenbereich (nm):**

1.7 (Full Width) **Divergenzwinkel (°):**

800 **Pitch (µm):**

Double-Sided (with cross-oriented lenses) **Array Type:**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **Reach 250:**

## Produktdetails

- Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
- Ideal zur Lichthomogenisierung
- Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 µm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu [quadratischen Mikrolinsenarrays](#), die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserablation im UV- bis IR-Spektrum. Zylindrische Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet, VIS-NIR- oder UV-NIR-beschichtet erhältlich, mit Optionen mit Linsen auf nur einer Seite für Liniengenerator-Anwendungen oder doppelseitig (mit kreuzweise ausgerichteten Linsen) für die Strahlhomogenisierung. Diese Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren.