

TECHSPEC® 12mm D. x -18 Brennweite, NIR I geschwärzt, plankonkave Linse



Produkt #49-527-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€52,00
Stk. 10+
€46,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-18.00
Substrat: NSF11
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): -19.95
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 4.70
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -14.12
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 7 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen