

Manuelles Zoomobjektiv 6X, 12,5-75 mm Brennweite



#53-153

Produkt **#53-153** KONTAKT

-

1

+

€635⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€635,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Macro Zoom Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

114.50

Länge (mm):

57.00

Max. Durchmesser (mm):

Gewicht (g):

475.00	
Optische Eigenschaften	
495 - 86	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
27.8° - 4.9°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6:1	Zoombereich:
12.5-75	Brennweitenbereich:
1,000 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.2 - f/16	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:

Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:

Gewinde & Montage	
M55.0 x0.75	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Manuelle Fokus- , Zoom- & Blendeneinstellung
 - C-Mount
 - Feststellbare Einstellringe
- Die manuellen Zoomobjektive haben eine manuelle Einstellung der Brennweite (Zoom) sowie der Blende und des Fokus. Zoomobjektive decken den Brennweitenbereich von mehreren Festbrennweitenobjektiven ab. Die manuellen Zoomobjektive können immer dann eingesetzt werden, wenn ein variables Bildfeld benötigt wird. Ideale Anwendungen sind unter anderem Inspektion, industrielle Bildverarbeitung und Robotertechnik.

Technische Informationen

