

# Strahlteilerplatte, 12,5 x 17,5 mm, 30R/70T



Produkt **#45-315** 20+ In Stock

-

1

+

€54<sup>.50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €54,50 stückpreis               |
| Stk. 10-24    | €37,00 stückpreis               |
| Stk. 25-49    | €35,75 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Standard Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>85

Freie Apertur (%):

Plate

Aufbau:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| ±0.38       | Toleranz Größe (mm): |
| 12.5 x 17.5 | Größe (mm):          |
| Cut         | Kanten:              |
| 1.00        | Dicke (mm):          |

Optische Eigenschaften

|                                                                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beschichtungsspezifikation:<br>Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm<br>Surface 2: AR ¼λ MgF <sub>2</sub> @ 550nm |                                          |
| 30/70                                                                                                              | Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): |
| Float Glass                                                                                                        | Substrat: □                              |
| 4 - 6λ                                                                                                             | Oberflächenebenheit (P-V):               |
| 80-50                                                                                                              | Oberflächenqualität:                     |
| 400 - 700                                                                                                          | Wellenlängenbereich (nm):                |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 251:              |

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


## Produktdetails

- Kostengünstig
- Mehrere Größen erhältlich
- Verschiedene Strahlteilverhältnisse erhältlich

Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).

## Technische Informationen





## Kompatible Halterungen

;