

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm, 1064nm AR, UV Quarzglas rechth. Prisma für none Laserleistung



Produkt #83-331 Lagernd

1 €152,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€152,00

Stk. 6+

€121,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen