

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm, 785 AR-Beschichtung, N-BK7 RA Prisma für Laserlinien



Produkt #83-222 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + €33,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€33,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Laser V-Coat (785nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
785

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Rabs <0.25% @ 785nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen